



BASE AUTOWAVE MM 2.0 332XG YELLOW (GREEN) SPARKLE 500ML

SKU: AW-332XG/0.5

Base Autowave MM 2.0 base água para repintura automóvel. Proporciona cobertura superior, controlo de metalizado e exatidão de cor para oficinas auto.

SOBRE

Maximize a qualidade das suas repinturas com a Base Autowave MM 2.0. Este acabamento de base água de alta performance é a escolha ideal para oficinas profissionais que procuram excelente cobertura, controlo preciso de metalizados e uma correspondência de cor exata para acabamentos OEM sólidos, metalizados e perlados. Desenvolvido para ser utilizado em combinação com vernizes Sikkens, garante proteção ambiental e resultados impecáveis.

Características e Aplicação:

- ****Cobertura e Acabamento:**** Autowave MM 2.0 é um acabamento de base água que oferece excelente cobertura e controlo de metalizado. Ideal para igualar cores OEM sólidas, metalizadas e perladas, garantindo uma ótima pulverização.
- ****Proteção Ambiental:**** Deve ser utilizado em combinação com vernizes Sikkens para assegurar proteção robusta contra os elementos.
- ****Preparação da Superfície:**** A superfície deve ser lixada (P500 ou P1000) e completamente limpa e desengordurada antes da aplicação para remover qualquer contaminação. Não aplicar sobre imprimações Washprimers.
- ****Mistura:**** Agitar bem a embalagem antes de usar. Adicionar 10-50 partes de Activator WB (verificar condições climáticas para rácio específico). Para mistura precisa, usar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança. Agitar bem as cores Autowave MM após a mistura.
- ****Aplicação:****
 - ****Cores Sólidas:**** Aplicar 2 demãos ou até total cobertura. Evaporar entre demãos utilizando sistemas

de ar forçado ou aumentando a temperatura até estarem completamente foscas e secas.

- ****Cores Metálicas/Perladas/SEC:**** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos utilizando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar totalmente. Aumentar a distância para 30 cm para ótima orientação de partículas metálicas.
- ****Difuminados:**** Utilizar uma pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter total cobertura. Secar cada demão até matizar.
- ****Partes Interiores:**** Para aplicar cor em zonas interiores, adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener à base Autowave MM 2.0. Opcionalmente, adicionar 10% de Activator WB a esta mistura. Não requer verniz.
- ****Espessura da Camada:**** Com o método de aplicação recomendado, Autowave MM 2.0: 12-25 µm. A grossura de camada total não deve exceder 30 µm.
- ****Equipamento:**** Recomenda-se pistola de gravidade com bico de fluido de 1.3 mm e pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola (HVLP máx. 0.6-0.7 bar na cabeça).
- ****Viscosidade:**** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20° C.
- ****Tempos de Secagem:**** Evaporar entre demãos e antes do verniz até a tinta estar completamente fosca e seca. A secagem pode ser acelerada com ar forçado (distância mínima de 1 metro). Permitir arrefecimento antes de aplicar verniz ou cor.
- ****Vida da Mistura:**** 3 meses a 20°C.
- ****Rendimento Teórico:**** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, dependendo das condições de aplicação e formato do objeto.
- ****Repintura:**** Compatível com todos os vernizes Sikkens (VOC), com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- ****Limpeza:**** Limpar e enxaguar bem a pistola e equipamento após o uso, utilizando Autowave Guncleaner e Activator WB.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.