

**BASE AUTOWAVE MM 2.0 537 VIOLET (RED)
TRANSP. 1L****SKU:** AW-537/1

Base aquosa Autowave MM 2.0 para reparos OEM em oficinas. Garante cobertura excecional, controlo superior de metalizado e exatidão de cor. Aplicação otimizada.

SOBRE

Para as oficinas de repintura automóvel que procuram resultados impecáveis, a Base Autowave MM 2.0 é a solução de acabamento bcamada à base de água que redefine a excelência. Este produto premium oferece uma cobertura superior, um controlo inigualável do metalizado e uma pulverização otimizada para uma correspondência precisa das cores originais (OEM) em acabamentos sólidos, metalizados e perlados.

Desenvolvida para ser utilizada em combinação com vernizes Sikkens, a Base Autowave MM 2.0 garante proteção ambiental e uma durabilidade excecional, sendo a escolha ideal para uma exatidão de cor perfeita e um acabamento profissional duradouro.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de mistura aquosa para máquinas, formulada para acabamentos sólidos, metalizados e perlados.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800). Limpar e desengordurar cuidadosamente antes da aplicação.
- **Mistura:** Agitar bem antes de usar. Proporção standard: 100 partes de Autowave MM 2.0 e 10-50 partes de Activator WB, utilizando a régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul. Viscosidade de 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola e Pressão:** Bico de fluido de 1.3 mm, pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar (entrada da pistola) ou máx.

0,6-0,7 bar (cabeça HVLP).

- **Processo de Aplicação - Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos com ar forçado ou temperatura até secar e matizar.
- **Processo de Aplicação - Cores Metálicas/Perladas/Efeitos Especiais:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos com ar forçado ou temperatura. Aumentar a distância para 30 cm para uma ótima orientação das partículas metálicas.
- **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e demãos finas. Secar cada demão até matizar. Para cores metálicas, aplicar uma demão de controlo.
- **Grossura da Camada:** 12-25 µm (recomendada). Não exceder 30 µm.
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20°C para todas as cores Autowave MM 2.0.
- **Repintável Com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Autowave Guncleaner para limpar e aclarar a pistola.
- **Rendimento:** O rendimento teórico é de aproximadamente 8-14 m²/L de mistura pronta a usar, variando conforme fatores práticos de aplicação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade



Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

