

**BASE AUTOWAVE MM 2.0 569 RED (ORANGE)
TRANSP. 500ML****SKU:** AW-569/0.5

Base de água Autowave MM 2.0, ideal para igualação de cores OEM. Garante excelente cobertura, controlo de metalizado e pulverização perfeita em reparações.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é um acabamento de base água de excelência, desenvolvido para oficinas auto que procuram a máxima precisão na igualação de cores. Ideal para reproduzir cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas, este produto garante uma cobertura superior, controlo de metalizado impecável e uma pulverização ótima, assegurando resultados profissionais e duradouros. Deve ser utilizada em combinação com vernizes Sikkens para proteção ambiental.

A formulação avançada da Autowave MM 2.0 permite uma aplicação eficiente e uma precisão de cor inigualável, tornando-a a escolha ideal para reparações de alta qualidade.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Acabamento de base água que oferece excelente cobertura, controlo do metalizado e ótima pulverização para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos de origem (OEM) existentes e todos os produtos de preparação Sikkens atuais, com exceção dos Washprimers.
- **Preparação da Superfície:**
 - Lixagem final com P500 (inicial com P360 - P400).
 - Lixagem final com P1000 (inicial com P600 - P800).
 - Limpar a superfície para eliminar qualquer contaminação antes da aplicação do acabamento, utilizando o limpador/desengordurante adequado.
- **Mistura:**

- Agitar bem a embalagem antes de usar.
- 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB (utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança).
- Para cores metálicas sem fórmula, misturar 60 partes de MM800 com 40 partes de MM600.
- Diluição de cor misturada opcional com MM 666 para reduzir a opacidade em difuminados.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação:**
 - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, pressão de 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
 - Pistola HVLP: Pressão máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20°C.
- **Processo de Aplicação:**
 - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até ficarem completamente matizadas e secas.
 - **Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até matizar e secar totalmente. Aumentar a distância para 30 cm para uma ótima orientação das partículas metálicas.
 - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e demãos finas. Secar cada demão até matizar antes de difuminar.
 - **Secagem:** A humidade e a circulação de ar influenciam os tempos de evaporação e secagem, que podem ser reduzidos com sistemas de ar forçado. Se utilizar calor, arrefecer o objeto antes de aplicar cor ou verniz.
- **Espessura da Camada:** 12-25 µm (método recomendado), não exceder 30 µm.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/L de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar a pistola com Autowave Guncleaner após uso e com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0. Evitar solventes convencionais, exceto para resíduos sólidos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.